



ACTI9 iDPNH Vigí áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 32A, 300mA

A9D48632

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. jún. 22.

⚠ Kifutó termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti 9 iDPN Vigí
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék Rövid Neve	iDPN H Vigí
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	1P+N
Védett Pólusok Száma	1
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	32 A
Hálózat Típusa	AC
Kioldógység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Földszívárgás Érzékenység	300 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A-SI típus
Megszakítási Kapacitás	10000 A Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Complementary	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230...240 V AC 50 Hz
Mágneses Kioldási Határérték	5...10 x In
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Ics Névleges Üzemi Zárlati Megszakítóképesség	7500 A 75 % x Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Névleges Szakító- És Teherbíró Kapesség	Idm 6000 A -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF, hibaelhárítás
Szerelési Mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
Csatlakozási Távolság	9 mm fázis és nulla között
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73 mm
Nettó Súly	125 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Reteselési Opciók Leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Rácsúszthatató kapcsok felső vagy alsó1...16 mm² merev Rácsúszthatató kapcsok felső vagy alsó1...10 mm² rugalmas Rácsúszthatató kapcsok felső vagy alsó1...10 mm² sodrott, érvég hüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	15 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61009-2-1
Terméktanúsítványok	VDE
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Tűlfeszültségi Kategória	III megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,500 cm
1. Csomag Szélessége	3,600 cm
1.Csomag Hossza	8,500 cm

1. Csomag Súlya	208,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	10,000 cm
2. Csomag Szélessége	9,000 cm
2. Csomag Hossza	25,500 cm
2. Csomag Súlya	1,430 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	54
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	13,357 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.