

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 32A, 30mA

A9D56632

Nettó listaár: 39 597,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti 9 iDPN Vigi
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék Rövid Neve	iDPN N Vigi
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	1P+N
Védett Pólusok Száma	1
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	32 A
Hálózat Típusa	AC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B
Földszívárgás Érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A típusú
Megszakítási Kapacitás	6000 A Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Complementary	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230...240 V AC 50 Hz
Mágneses Kioldási Határérték	3...5 x In
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképeség	6000 A 100 % x Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 6000 A -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Érintkező Helyzetjelző	Igen

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF, hibaelhárítás
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
Csatlakozási Távolság	9 mm fázis és nulla között
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73 mm
Nettó Súly	125 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Reteszelési Opciók Leírása	Lakatóló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...16 mm ² merev Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...10 mm ² rugalmas Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...10 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	15 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61009-2-1
Terméktanúsítványok	VDE KEMA-KEUR
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Tűlfeszültségi Kategória	III megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,200 cm
1.Csomag Hossza	10,000 cm

1. Csomag Súlya	226,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	54
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	12,669 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ