

Price\* : 7 112,00 HUF



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iSSW
Termék vagy komponens típusa	Lineáris kapcsoló
Készülék rövid megnevezése	ISSW
Készülékalkalmazás	Elektromos áramkör vezérlés
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 50/60 Hz
Szabványok	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Kiegészítő jellemzők

Ie névleges üzemi áram	20 A
Vezérlés típusa	Rúd 2 pozíciók
Jelölés	0 - 1
Szerelési mód	Rácsíptethető
Szerelőtartó	DIN sín
9 mm furattávolság	2
Magasság	82 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	75 mm
Szín	Fehér
Elektromos élettartam	30000 ciklus cycles AC-22 cos Phi = 0.8
Csatlakozás típusa	Lépcsős alagút csatlakozás (alsó) 2 kábel 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> flexibilis Lépcsős alagút csatlakozás (alsó) 2 kábel 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> merev nélkül kábel végződés
Vezeték csupaszítási hossz	9 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

### Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529
Trópusállóság	2
Szennyezési fok	3

Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C

### Kínálat fenntarthatósága

RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0627 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat <a href="#">Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat</a>
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett <a href="#">A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett</a>

### Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------