



Price : 2 355,00 HUF



### Fő jellemzők

Készülékalkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iC60
Termék vagy komponens típusa	Kismegszakító
Készülék rövid megnevezése	IC60N
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok száma	1
Névleges áramerősség	6 A
Hálózat típusa	AC DC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B
Megszakítási kapacitás	6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 10 kA Icu -60...72 V DC megfelel EN/IEC 60947-2 15 kA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-2 10 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2 36 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2 20 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
Felhasználási kategória	A kategória megfelel EN 60898-1 A kategória megfelel IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60898-1 Yes conforming to EN 60947-2 Yes conforming to IEC 60898-1 Yes conforming to IEC 60947-2
Szabványok	EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
---------------------	----------

Mágneses kioldási korlát	4 x I <sub>n</sub> +/- 20 %
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	27 kA 75 % megfelel EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % megfelel EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % megfelel EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % megfelel EN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % megfelel EN 60947-2 - 12...60 V DC 15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Korlátozási osztály	3 megfelel EN 60898-1 3 conforming to IEC 60898-1
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	Szétkapcsolásjelző
Szerelőtartó	DIN sín
9 mm furattávolság	2
Magasság	91 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	78,5 mm
Súly	0,125 kg
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 cycles
Csatlakozás típusa	Kettős bekötés (felső vagy alsó) 1...25 mm <sup>2</sup> merev Kettős bekötés (felső vagy alsó) 1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm esetén felső vagy alsó csatlakozás
Meghúzási nyomaték	2 N.m top or bottom
Szivárgóáram-védelem	Nincs

## Környezet

IP védettség szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP20 megfelel EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültség kategória	IV
Trópusállóság	2
Relatív páratartalom	95 % at 55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...85 °C

## Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	114 g
1. csomag magassága	1,8 cm
1. csomag szélessége	7,3 cm
1. csomag hosszúsága	9,1 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	12

2. csomag súlya	1,416 kg
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,8 cm
2. csomag hosszúsága	22 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	132
3. csomag súlya	16,15 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

### Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------