

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iC60H kismegszakító, 2P, D, 20A

A9F08220

Nettó listaár: 23 858,00 HUF

Fő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iC60
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kismegszakító
Készülék Rövid Neve	iC60H
Pólusok Megnevezése	2P
Védett Pólusok Száma	2
[In] Névleges Áram	20 A
Hálózat Típusa	AC DC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	G
Megszakítási Kapacitás	10000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 42 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -<= 125 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 42 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	AC megfelel EN 60924 AC megfelel IEC 60898-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN 60924 Igen megfelel EN 60947-3 Igen megfelel IEC 60898-1 Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok	IEC 60947-2 EN 60924 IEC 60898-1 EN 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Mágneses Kioldási Koriát	12 x In +/- 20 %

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ics Névleges Üzemi Zárlati Megszakítóképesseg	15 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % megfelel EN 60924 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % megfelel IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 12...15 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 12...15 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72...125 V DC 15 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72...125 V DC
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN 60924 3 megfelel IEC 60898-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel EN 60947-3 6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	Szétkapcsolásjelző
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	91 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	78,5 mm
Nettó Súly	0,25 kg
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...25 mm² merev Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...16 mm² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Különálló blokk

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi Fok	3
Túlfeszültség Kategória	IV
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	3,6 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Súlya	234,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	8,5 cm
2. Csomag Szélessége	9,8 cm
2. Csomag Hossza	22,0 cm
2. Csomag Súlya	1,464 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	66
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	16,591 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre