

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iC60L pillanatkioldású kismegszakító, 3P, MA, 25A, monokonnect

A9F90325

Nettó listaár: 97 359,00 HUF

Fő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Motor
Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iC60
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kismegszakító
Készülék Rövid Neve	iC60N
Pólusok Megnevezése	3P
Védett Pólusok Száma	3
[In] Névleges Áram	25 A
Hálózat Típusa	AC
Kioldóegység Technológia	Mágneses
Görbe	U
Megszakítási Kapacitás	10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	AC megfelel EN 60947-3 AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN 60947-3 Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok	IEC 60947-2 EN 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Mágneses Kioldási Korlát	12 x In +/- 20 %
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	15 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN 60924 3 megfelel IEC 60898-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel EN 60947-3 6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló

Nettó ár

Helyi Jelzés	Szétkapcsolásjelző
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtő sín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 Mm-Es Osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	78,5 mm
Nettó Súly	0,375 kg
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Rácsúsztható kapcsok (felső vagy alsó) 1...25 mm² merev Rácsúsztható kapcsok (felső vagy alsó) 1...16 mm² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Különálló blokk

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi Fok	3 megfelel EN 60947-3 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség Kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működési Magasság	0...2000 m
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,3 cm
1. Csomag Szélessége	5,4 cm
1.Csomag Hossza	8,5 cm
1. Csomag Súlya	378,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	8,1 cm
2. Csomag Szélessége	9,8 cm
2. Csomag Hossza	22,4 cm

2. Csomag Súlya	1,577 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	44
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	17,835 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 **Rohs Korlátozás Alóli Kivétel**

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre