

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iK60N kismegszakító, 2P, B, 20A

A9K23220

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. okt. 11.

⚠ Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Készülék Alkalmazás          | Elosztás                                              |
| Termékcsalád                 | Acti 9                                                |
| Termék Neve                  | Acti9 iK60                                            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kismegszakító                                         |
| Készülék Rövid Neve          | iK60N                                                 |
| Pólusok Megnevezése          | 2P                                                    |
| Védett Pólusok Száma         | 2                                                     |
| [In] Névleges Áram           | 20 A -30 °C                                           |
| Hálózat Típusa               | AC                                                    |
| Kioldóegység Technológia     | Termikus-mágneses                                     |
| Görbe                        | B                                                     |
| Megszakítási Kapacitás       | 6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Alkalmasság Leválasztásra    | Igen megfelel EN/IEC 60898-1                          |
| Szabványok                   | EN/IEC 60898-1                                        |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hálózati Frekvencia                                  | 50/60 Hz                                                 |
| Mágneses Kioldási Koriát                             | 3...5 x In                                               |
| Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség         | 6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Korlátozási Osztály                                  | 3 megfelel EN/IEC 60898-1                                |
| [U <sub>i</sub> ] Névleges Szigetelési Feszültség    | 440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1                |
| [U <sub>imp</sub> ] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 4 kV megfelel EN/IEC 60898-1                             |
| Érintkező Helyzetjelző                               | Nem                                                      |
| Vezérlő Típusa                                       | Kapcsoló                                                 |
| Helyi Jelzés                                         | ON/OFF jelzés                                            |
| Szerelési Mód                                        | Klipszes                                                 |
| Rögzítés                                             | DIN sín                                                  |
| 9 Mm-Es Osztások                                     | 4                                                        |
| Magasság                                             | 85 mm                                                    |
| Szélesség                                            | 36 mm                                                    |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mélység                      | 78,5 mm                                                                                                                       |
| Nettó Súly                   | 200 g                                                                                                                         |
| Szín                         | Fehér                                                                                                                         |
| Mechanikai Tartósság         | 20000 ciklus                                                                                                                  |
| Elektromos Élettartam        | 10000 ciklus                                                                                                                  |
| Rendszerelési Opciók Leírása | Lakatóló eszköz                                                                                                               |
| Csatlakozás Típusa           | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm² rugalmas |
| Vezeték Csupaszítási Hossz   | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                          |
| Meghúzási Nyomaték           | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                         |
| Szivárgóáram-Védelem         | Nincs                                                                                                                         |

## Környezet

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ip Védettségi Fok                              | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi Fok                            | 2 megfelel EN/IEC 60898-1       |
| Túlfeszültség Kategória                        | III                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -25...60 °C                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE    |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1      |
| 1. Csomag Magassága                    | 7,5 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 3,6 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 9,4 cm |
| 1. Csomag Súlya                        | 258 g  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Higanymentes                  |                                                                                                                                                                   |
|  Rohs Korlátozás Alóli Kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
|  Halogénmentes Termék          |                                                                                                                                                                   |
| Reach Rendelet                                                                                                  | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv                                                                                                | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet                                                                                             | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Weee                                                                                                            | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |