

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iK60N 6kA kismegszakító, 4P, B, 16A

A9K23416

⚠ Forgalmasítása megszűnt, ekkor: 2021. okt. 6.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iK60
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kismegszakító
Készülék Rövid Neve	iK60N
Pólusok Megnevezése	4P
Védett Pólusok Száma	4
[In] Névleges Áram	16 A -30 °C
Hálózat Típusa	AC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B
Megszakítási Kapacitás	6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Mágneses Kioldási Korlát	3...5 x In
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[U _i] Névleges Szigetelési Feszültség	440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
[U _{imp}] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60898-1
Érintkező Helyzetjelző	Nem
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	85 mm
Szélesség	72 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	78,5 mm
Nettó Súly	400 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Rendszerelési Opciók Leírása	Lakatóló eszköz
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Nincs

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Túlfeszültség Kategória	III
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,2 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	9,4 cm
1. Csomag Súlya	515 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
 Halogénmentes Termék	
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.