

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iK60N kismegszakító, 2P, C, 1A

A9K24201

Nettó listaár: 11 948,00 HUF

Fő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iK60
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kismegszakító
Készülék Rövid Neve	iK60N
Pólusok Megnevezése	2P
Védett Pólusok Száma	2
[In] Névleges Áram	1 A -30 °C
Hálózat Típusa	AC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási Kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Mágneses Kioldási Korlát	5...10 x In
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60898-1
Érintkező Helyzetjelző	Nem
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	78,5 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	200 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Retteszelési Opciók Leírása	Lakatóló eszköz
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm ² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm ² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Nincs

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Tűlfeszültség Kategória	II
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,500 cm
1. Csomag Szélessége	7,500 cm
1.Csomag Hossza	9,500 cm
1. Csomag Súlya	223,500 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	8,500 cm
2. Csomag Szélessége	9,500 cm
2. Csomag Hossza	22,000 cm
2. Csomag Súlya	1,401 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	66
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	15,824 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre