

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iK60N kismegszakító, 2P, C, 40A

A9K24240

Nettó listaár: 7 316,00 HUF

Fő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iK60
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kismegszakító
Készülék Rövid Neve	iK60N
Pólusok Megnevezése	2P
Védett Pólusok Száma	2
[In] Névleges Áram	40 A -30 °C
Hálózat Típusa	AC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási Kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok	SONCAP

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Mágneses Kioldási Korlát	5...10 x In
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60898-1
Érintkező Helyzetjelző	Nem
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	78,5 mm
Nettó Súly	200 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Reteszelési Opciók Leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...35 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Nincs

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Tűlfeszültség Kategória	II
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,6 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	9,4 cm
1. Csomag Súlya	237 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	8,6 cm
2. Csomag Szélessége	9,6 cm
2. Csomag Hossza	21,8 cm
2. Csomag Súlya	1,49 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	66
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	17,816 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre