

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iK60N 6kA kismegszakító, 4P, C, 6A

A9K24406

Nettó listaár: 10 378,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Készülék Alkalmazás          | Elosztás                                              |
| Termékcsalád                 | Acti 9                                                |
| Termék Neve                  | Acti9 iK60                                            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kismegszakító                                         |
| Készülék Rövid Neve          | iK60N                                                 |
| Pólusok Megnevezése          | 4P                                                    |
| Védett Pólusok Száma         | 4                                                     |
| [In] Névleges Áram           | 6 A -30 °C                                            |
| Hálózat Típusa               | AC                                                    |
| Kioldóegység Technológia     | Termikus-mágneses                                     |
| Görbe                        | C                                                     |
| Megszakítási Kapacitás       | 6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Alkalmasság Leválasztásra    | Igen megfelel EN/IEC 60898-1                          |
| Szabványok                   | EN/IEC 60898-1                                        |
| Terméktanúsítványok          | SONCAP                                                |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hálózati Frekvencia                                  | 50/60 Hz                                                 |
| Mágneses Kioldási Korlát                             | 5...10 x In                                              |
| Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesseg         | 6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
| Korlátozási Osztály                                  | 3 megfelel EN/IEC 60898-1                                |
| [U <sub>i</sub> ] Névleges Szigetelési Feszültség    | 440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1                |
| [U <sub>imp</sub> ] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 4 kV megfelel EN/IEC 60898-1                             |
| Érintkező Helyzetjelző                               | Nem                                                      |
| Vezérlő Típusa                                       | Kapcsoló                                                 |
| Helyi Jelzés                                         | ON/OFF jelzés                                            |
| Szerelési Mód                                        | Klipszes                                                 |
| Rögzítés                                             | DIN sín                                                  |
| 9 Mm-Es Osztások                                     | 8                                                        |
| Magasság                                             | 85 mm                                                    |
| Szélesség                                            | 72 mm                                                    |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mélység                    | 78,5 mm                                                                                                                       |
| Nettó Súly                 | 400 g                                                                                                                         |
| Szín                       | Fehér                                                                                                                         |
| Mechanikai Tartósság       | 20000 ciklus                                                                                                                  |
| Elektromos Élettartam      | 10000 ciklus                                                                                                                  |
| Reteszelési Opciók Leírása | Lakatoló eszköz                                                                                                               |
| Csatlakozás Típusa         | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm² rugalmas |
| Vezeték Csupaszítási Hossz | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                          |
| Meghúzási Nyomaték         | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                         |
| Szivárgóáram-Védelem       | Nincs                                                                                                                         |

## Környezet

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ip Védettségi Fok                              | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi Fok                            | 2 megfelel EN/IEC 60898-1       |
| Tűlfeszültség Kategória                        | II                              |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -25...60 °C                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 7,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 7,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 9,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 390,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 3         |
| 2.Csomag Magassága                      | 8,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 10,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 22,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 1,224 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 33        |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 13,864 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |