

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 STI olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló, 1P-N, 25A, 10.3x38mm

A9N15646

Nettó listaár: 6 225,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Acti9 STI
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék Rövid Neve	STI lezárás
Pólusok Megnevezése	1P+N

Kiegészítő jellemzők

[In] Névleges Áram	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Olvadóbiztosító Görbe	AM GG
Olvadóbiztosító Méret	10,3 x 38 mm
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	500 V AC
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	75 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás1 kábel 0,75...10 mm ² merev Csavaros csatlakozás1 kábel 0,5...6 mm ² rugalmas Csavaros csatlakozás2 kábel 0,75...4 mm ² merev Csavaros csatlakozás2 kábel 0,5...6 mm ² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	12 mm
Meghúzási Nyomaték	2 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60269-2 IEC EN 60947-3
Ip Védettségi Szint	IP20

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szennyezettségi Fok	3
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,700 cm
1. Csomag Szélessége	7,600 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	73,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	2,730 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	20,000 cm
2. Csomag Súlya	927,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	144
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	11,661 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre