

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 STI olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló, 2P, 25A, 10.3x38mm

A9N15651

Nettó listaár: 9 574,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Acti9 STI
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék Rövid Neve	STI lezárás
Pólusok Megnevezése	2P

Kiegészítő jellemzők

[In] Névleges Áram	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Olvadóbiztosító Görbe	AM GG
Olvadóbiztosító Méret	10,3 x 38 mm
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	500 V AC
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	81 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	75 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás1 kábel 0,75...10 mm² merev Csavaros csatlakozás1 kábel 0,5...6 mm² rugalmas Csavaros csatlakozás2 kábel 0,75...4 mm² merev Csavaros csatlakozás2 kábel 0,5...6 mm² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	12 mm
Meghúzási Nyomaték	2 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60269-2 IEC EN 60947-3
Ip Védettségi Szint	IP20

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szennyezettségi Fok	3
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,500 cm
1. Csomag Szélessége	3,500 cm
1.Csomag Hossza	8,500 cm
1. Csomag Súlya	109,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	2,750 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	20,000 cm
2. Csomag Súlya	705,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	72
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	8,944 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre