


Acti9 Darabolható gyűjtősín, 3P-N, 56M



A9N21036

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési Mód	Vízszintes
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak Leírása	3L + N
Length In 18 Mm Modules	56

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések Száma	37 pontos Aux + N + L
1 Utas Pólusok Konfigurációja	1 x 1P + N
Csatlakozótüske	9 mm fázis és nulla között
Csatlakozó Típusa	Tüske
Utak Közötti Távolság	27 mm
Jelölés	N L1 N L2 N L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék Bemutatása	Vágható
Le Névleges Üzemi Áram	63 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC Fázis/nulla
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
Szerelési Hely	Felső mellett alagút típusú terminálok
9 Mm-Es Osztások	112
Szélesség	1000 mm
Szín	Világosszürke (RAL 7035)
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti9 DT40 Acti 9 Acti9 DT40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 DPN Vigi Multi9 Multi 9 N40 Vigi

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Tűzellenállási Képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
Ip Védettségi Szint	IP20 végelemekkel és tűsketakarókkal

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,000 cm
1. Csomag Szélessége	5,000 cm
1.Csomag Hossza	99,000 cm
1. Csomag Súlya	866,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	9,800 cm
2. Csomag Szélessége	107,000 cm
2. Csomag Hossza	9,800 cm
2. Csomag Súlya	4,631 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	200
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	197,240 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.