

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 OF+SD24V dupla nyitás/zárás és hibajelző segédérintkező, TI24

A9N26899

Nettó listaár: 30 943,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	OC kontakt
Készülék Rövid Neve	OFS
Készülék Alkalmazás	For Smartlink interface
Jelérzékelők Összeállítása	1 NO + 1 NC
Névleges Áramerősség	DC-12 2...100 mA at 24 Veff, DC +/- 20 %
9 Mm-Es Osztások	1

Kiegészítő jellemzők

[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V megfelel IEC 60664-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60664-1
Helyi Jelzés	Mechanikus indikátor
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Feneklap: igen
Magasság	85,5 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	73,5 mm
Nettó Súly	28 g
Szín	Fehér
Elektromos Élettartam	20000 ciklus megfelel IEC 60947-5-5
Csatlakozás Tipusa	Rugós-szorító kapcsok (felső) 1 kábel 0,5...1,5 mm ² - merev Rugós-szorító kapcsok (felső) 1 kábel 0,5...1,5 mm ² - rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	10 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1/1991
Minőségi Címkék	CE
Szennyezettségi Fok	2 megfelel IEC 60664-1
Tűlfeszültség Kategória	III
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Relatív Páratartalom	93 % -40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8 cm
1. Csomag Szélessége	2 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Súlya	36 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8,7 cm
2. Csomag Szélessége	10 cm
2. Csomag Hossza	26,5 cm
2. Csomag Súlya	487 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	108
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	4,871 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ