

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 MNs nullfeszültség-kioldó, késleltetett, 220-240VAC

A9N26963

Nettó listaár: 41 282,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék Rövid Neve	MNX
Vezérlőkör Feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Vezérlő Típusa	Késleltetett
9 Mm-Es Osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 C120 Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti9 DPN Vigi Acti 9 Acti9 DT40 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 ID C40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti 9 iTL Acti 9 Acti9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Helyi Jelzés	Művelet jelző
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	82,5 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	73,5 mm
Nettó Súly	66 g
Szín	Fehér
Csatlakozás Típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm ² - rugalmas Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,5...2,5 mm ² - merev
Vezeték Csupaszítási Hossz	9 mm for fenéklap connection
Meghúzási Nyomaték	1 N.m fenéklap
Kompatibilitási Kód	MNs

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	LCIE 03ATEX6399X AS/NZS KEMA-KEUR ASEV
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,900 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	9,400 cm
1. Csomag Súlya	76,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	9,000 cm
2. Csomag Szélessége	10,000 cm
2. Csomag Hossza	26,700 cm
2. Csomag Súlya	662,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	72
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	6,442 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ