

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 C120NA-DC terheléskapcsoló, 2P, 100A, 1000VDC

A9N61701

Nettó listaár: 100 541,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termékválaszték	C125
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Termék Neve	C120
Készülék Rövid Neve	C125H
Kapcsolási Alkalmazás	Fotovoltaikus invertervédelem Fotovoltaikus PV-tömb
Pólusok Megnevezése	2P
Felhasználási Kategória	DC-22A
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Le Névleges Üzemi Áram	100 A DC-22A 1000 V DC
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	1000 V DC
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	12
Magasság	138,3 mm
Szélesség	108 mm
Mélység	74,4 mm
Nettó Súly	0,96 kg
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	300 ciklus
Csatlakozás Típusa	Előregyártott kábel (terhelésoldali) Alagút típusú csatlakozó (felfelé) 35...50 mm ² merev Alagút típusú csatlakozó (felfelé) 25...35 mm ² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	15 mm
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kompatibilitási Kód	C120NA-DC
---------------------	-----------

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Szennyezettségi Fok	2
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,1 cm
1. Csomag Szélessége	15,3 cm
1.Csomag Hossza	15,5 cm
1. Csomag Súlya	968,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	8,118 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Proaktív megfelelés \(A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá\)](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
[Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat \(a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül\)](#)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)