

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iSW kapcsoló, 3P, 20A, 415V

A9S60320

Nettó listaár: 15 410,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Acti9 iSW
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék Rövid Neve	iSW-NA
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Pólusok Megnevezése	3P
Felhasználási Kategória	AC-22A
Alkalmasság Leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Le Névleges Üzemi Áram	20 A -415 V AC 50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	77 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	70 mm
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	300000 ciklus
Elektromos Élettartam	30000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - merev Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - rugalmas Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezetékhosszúság	9 mm
Meghúzási Nyomaték	1,2 N.m

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60669-2-4
Ip Védettségi Fok	IP40
Szennyezettségi Fok	2
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,500 cm
1. Csomag Szélessége	7,500 cm
1.Csomag Hossza	8,500 cm
1. Csomag Súlya	118,400 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	8,500 cm
2. Csomag Szélessége	9,500 cm
2. Csomag Hossza	22,500 cm
2. Csomag Súlya	760,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	72
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	9,557 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ