

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iSW-NA távkioldható terheléskapcsoló, 1P-N, 100A, 240VAC

A9S70690

Nettó listaár: 48 270,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Acti9 iSW-NA
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék Rövid Neve	iT60N
Készülék Alkalmazás	Szigetelés Vezérlés
Pólusok Megnevezése	1P+N
Nulla Helyzete	Bal
Felhasználási Kategória	AC-22A megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Le Névleges Üzemi Áram	100 A -230/240 V AC 50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230/240 V AC 50/60 Hz
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	5 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	1,5 kA ideig 1 s
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Vezérlő Típusa	Resetelhető Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	74 mm
Nettó Súly	0,17 kg
Szín	Fehér

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	15000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...25 mm ² rugalmas nélkül Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...35 mm ² merev nélkül
Vezeték hosszúság	14 mm
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m
Termék Kompatibilitása	Kioldási felszabadulás

Környezet

Szabványok	EN 60947-4-1 IEC 60947-3
Ip Védettségi Szint	IP20
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-3
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,0 cm
1. Csomag Szélessége	8,5 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	184,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	54
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	10,492 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre