

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 3P, 63A, 30mA

A9W31363

Nettó listaár: 96 248,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék Rövid Neve	Vigi iC65
Pólusok Megnevezése	3P
[In] Névleges Áram	63 A
Földszívárgás Érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Earth Leakage Protection Type	A-SI típus
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1
Szabványok	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 Mm-Es Osztások	7

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60
Termék Kompatibilitása	Kettős bekötés
Helyi Jelzés	Szétkapcsolásjelző
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Elektromos Csatlakozás Megszakítóhoz	Csavarokkal
Magasság	91 mm
Szélesség	117 mm
Mélység	74 mm
Nettó Súly	0,21 kg
Csatlakozások - Terminálok	Alagút típusú terminálok terhelésoldali1...35 mm² merev Alagút típusú terminálok terhelésoldali1...25 mm² rugalmas

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-2
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC 61009-1
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,5 cm
1. Csomag Szélessége	11,5 cm
1.Csomag Hossza	14,0 cm
1. Csomag Súlya	258,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,36 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre