



ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, segédérintkező+1P, 57M



A9XAH157

Nettó listaár: 9 892,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési Mód	Vízszintes
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak Leírása	1L
Length In 18 Mm Modules	57

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések Száma	38-utas Aux + 1 L
1 Utas Pólusok Konfigurációja	1 x 1P
Csatlakozótüske	18 mm
Csatlakozó Típusa	Tüske
Utak Közötti Távolság	27 mm
Jelölés	L
Szigetelés	Szigetelt
Készülék Bemutatása	Vágható
Tartozékok	10 darabos készlet Végdarab
Le Névleges Üzemi Áram	100 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	415 V AC
[Uij] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
Szerelési Hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 Mm-Es Osztások	114
Szélesség	1000 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Tűzellenállási Képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
Ip Védettségi Szint	IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	9,000 cm
1.Csomag Hossza	107,000 cm
1. Csomag Súlya	160,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	5,500 cm
2. Csomag Szélessége	9,000 cm
2. Csomag Hossza	107,000 cm
2. Csomag Súlya	1,296 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	270
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	81,984 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre