

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Darabolható gyűjtősín, 100A, 3P-N, 18M



A9XPH518

Nettó listaár: 12 597,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési Mód	Vízszintes
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak Leírása	3L + N
Length In 18 Mm Modules	18

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések Száma	9 utas N + L
1 Utas Pólusok Konfigurációja	1 x 1P + N 1 x 2P
Csatlakozótüske	18 mm
Csatlakozó Típusa	Tüske
Utak Közötti Távolság	36 mm
Jelölés	N L1 N L2 N L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék Bemutatása	Vágható
Le Névleges Üzemi Áram	100 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	415 V AC
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
Szerelési Hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 Mm-Es Osztások	36
Szélesség	320 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
------------	------------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

Tűzellenállási Képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
Ip Védettségi Szint	IP20 végelemekkel és tűsketakarókkal

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,2 cm
1. Csomag Szélessége	3 cm
1.Csomag Hossza	32,1 cm
1. Csomag Súlya	198 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	6 cm
2. Csomag Szélessége	8,6 cm
2. Csomag Hossza	34,8 cm
2. Csomag Súlya	1,081 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	6,847 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre