

Termékadatlap

Műszaki adatok



7.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V

BLRCS075A090B40

Nettó listaár: 31 179,00 HUF

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Standard duty capacitor
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Sorozatnév	EasyLogic PFC Capacitor
Hálózati Harmonikus Tartalom	<= 10 %
Electrical Parameters	6,8 kvar 380 V 50 Hz 8,1 kvar 380 V 60 Hz 7,5 kvar 400 V 50 Hz 9 kvar 400 V 60 Hz 8,1 kvar 415 V 50 Hz 9,7 kvar 415 V 60 Hz
Maximális Megengedhető Feszültség	1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous Overcurrent Capacity	1.5 x In
Névleges Feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Dielektromos Veszteség	< 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek	< 0,5 W/kVAr
Kapacitív Tűrés	- 5% – 10%
Feszültségteszt	2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s <= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s >= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási Túláram	200 x In
Maximum Switching Operation Per Year	5000
Élettartam Órákban	100000 óra
Szigetelőanyag	Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözzel,
Impregnáló Anyag	Nem-PCB lágy PUR gyanta Biológiailag lebontható
A Telepítés Típusa	Beltéri telepítés
Csatlakozás Típusa	Dupla betáplálás
Szerelési Mód	Függőleges
Átmérő	63 mm
Magasság	245 mm
Nettó Súly	0,9 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Ip Védettségi Szint	IP20
Működési Magasság	2000 m
Hőmérsékleti Osztály	D
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Relatív Páratartalom	95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11 cm
1. Csomag Szélessége	6 cm
1.Csomag Hossza	6 cm
1. Csomag Súlya	890 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	3
2.Csomag Magassága	11 cm
2. Csomag Szélessége	26,5 cm
2. Csomag Hossza	28,5 cm
2. Csomag Súlya	2,78 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	9
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	40 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	8,8 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ