

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## 15 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V

BLRCS150A180B44

Nettó listaár: 41 571,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Termék Vagy Alkatrész Típusa      | Standard duty capacitor                    |
| Hálózati Frekvencia               | 50/60 Hz                                   |
| Sorozatnév                        | EasyLogic PFC Capacitor                    |
| Hálózati Harmonikus Tartalom      | <= 10 %                                    |
| Electrical Parameters             | 15 kvar 440 V 50 Hz<br>18 kvar 440 V 60 Hz |
| Maximális Megengedhető Feszültség | 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)              |
| Continuous Overcurrent Capacity   | 1.5 x In                                   |
| Névleges Feszültség               | 440 V AC 50/60 Hz                          |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielektromos Vesztesség              | < 0.2 W/kvar                                                                                                                                                                     |
| Teljesítményvesztések                | < 0,5 W/kVAr                                                                                                                                                                     |
| Kapacitív Tűrés                      | - 5% – 10%                                                                                                                                                                       |
| Feszültségteszt                      | 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s<br><= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s<br>>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s |
| Bekapcsolási Túláram                 | 200 x In                                                                                                                                                                         |
| Maximum Switching Operation Per Year | 5000                                                                                                                                                                             |
| Élettartam Órákban                   | 100000 óra                                                                                                                                                                       |
| Szigetelőanyag                       | Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözetrel,                                                                                                                                 |
| Impregnáló Anyag                     | Nem-PCB lágy PUR gyanta<br>Biológiailag lebontható                                                                                                                               |
| A Telepítés Típusa                   | Beltéri telepítés                                                                                                                                                                |
| Csatlakozás Típusa                   | ClampTite csatlakozó                                                                                                                                                             |
| Szerelési Mód                        | Függőleges                                                                                                                                                                       |
| Átmérő                               | 75 mm                                                                                                                                                                            |
| Magasság                             | 308 mm                                                                                                                                                                           |
| Nettó Súly                           | 1,3 kg                                                                                                                                                                           |

### Környezet

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Szabványok          | IEC 60831-2<br>IEC 60831-1 |
| Ip Védettségi Szint | IP20                       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Működési Magasság                                | 2000 m      |
| Hőmérsékleti Osztály                             | D           |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | -25...55 °C |
| Relatív Páratartalom                             | 95 %        |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 28,0 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                    | 8,0 cm    |
| 1.Csomag Hossza                         | 8,0 cm    |
| 1. Csomag Súlya                         | 1,716 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 8         |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,0 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                    | 40,0 cm   |
| 2. Csomag Hossza                        | 60,0 cm   |
| 2. Csomag Súlya                         | 14,778 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |