

Termékadatlap

Műszaki adatok



15.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V

BLRCS155A186B48

Nettó listaár: 43 743,00 HUF

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Standard duty capacitor
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Sorozatnév	EasyLogic PFC Capacitor
Hálózati Harmonikus Tartalom	<= 10 %
Electrical Parameters	15,5 kvar 480 V 50 Hz 18,6 kvar 480 V 60 Hz
Maximális Megengedhető Feszültség	1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous Overcurrent Capacity	1.5 x In
Névleges Feszültség	480 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Dielektromos Veszteség	< 0.2 W/kvar
Teljesítményvesztések	< 0,5 W/kVAr
Kapacitív Tűrés	- 5% – 10%
Feszültségteszt	2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s <= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s >= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási Túláram	200 x In
Maximum Switching Operation Per Year	5000
Élettartam Órákban	100000 óra
Szigetelőanyag	Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözetrel,
Impregnáló Anyag	Nem-PCB lágy PUR gyanta Biológiailag lebontható
A Telepítés Típusa	Beltéri telepítés
Csatlakozás Típusa	ClampTite csatlakozó
Szerelési Mód	Függőleges
Átmérő	75 mm
Magasság	308 mm
Nettó Súly	1,3 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60831-2 IEC 60831-1
Ip Védettségi Szint	IP20

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Működési Magasság	2000 m
Hőmérsékleti Osztály	D
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Relatív Páratartalom	95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	28,5 cm
1. Csomag Szélessége	37,3 cm
1.Csomag Hossza	57,4 cm
1. Csomag Súlya	1,301 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ