

BMH1904P22A2B

Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 9800 W, max 3000 rpm, 100 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz



Price : 1 997 003,00 HUF



Fő jellemzők

Termék vagy komponens típusa	Szervomotor
Készülék rövid megnevezése	BMH
Maximális mechanikai sebesség	3000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték	100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú 100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
Csúcsslassulási nyomaték	230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú 230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
Névleges kimeneti teljesítmény	9800 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú 9800 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
Névleges nyomaték	46,8 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú 46,8 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
Névleges sebesség	2000 rpm for LXM32MC10N4 at 40 A, 400 V, three phase 2000 rpm for LXM32MC10N4 at 40 A, 480 V, three phase
Tengelyvég	Ékelt
IP védettségi szint	IP65 standard IP67 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás	131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék	Nincs
Szerelőtartó	Nemzetközi szabványos perem
Elektromos csatlakozás	Forgatható merőleges csatlakozók

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád-kompatibilitás	Lexium 32
[Us] névleges tápfeszültség	480 V
Fázisok hálózatszám	Háromfázisú
Állandó statikus áram	40 A

Maximális áram Irms	100 A esetén LXM32MC10N4 100 A
Maximális állandó áram	100 A
Szekunder tengely	Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő	38 mm
Tengelyhossz	80 mm
Billentyű szélesség	10 mm
Visszacsatolás típusa	Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete	190 mm
Motorterek száma	4
Nyomatékállandó	2,5 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó	168 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma	10
Forgórész tehetetlenség	276,7 kg.cm ²
Állórész-ellenállás	0,16 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás	4,74 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó	29,6 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr	3800 N -1000 rpm 3700 N -2000 rpm 3600 N -3000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa	0,2 x Fr
Hűtés típusa	Semleges áramvezetés
Hosszúság	383 mm
Gallér központ átmérője	180 mm
Gallér központ mélysége	4 mm
Szerelőlyukak száma	4
Szerelőlyukak átmérője	14 mm
Szerelőlyukak körátmérője	215 mm
Súly	55,8 kg

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	57,4 kg
1. csomag magassága	40 cm
1. csomag szélessége	30 cm
1. csomag hosszúsága	79,5 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen