

Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 expert bővítő modul, SSI enkóder interfész kártya

BMXEAE0300

Nettó listaár: 300 270,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Enkóder szett
Rendelkezésre Álló Funkció	Leágazás Összehasonlítás Modul Felbontás csökkentése Befogás
Csatornák Száma	3 SSI csatorna
Kimenetek Száma	1 24 V DC reflexiós logikai kimenet mindegyik SSI csatornához
Bemenetek Száma	2 24 V DC logikai bemenetek rögzítése a 3 SSI csatornához

Kiegészítő jellemzők

Adatformátum	8...31 bit
Átviteli Sebesség	500 kbaud 200 kbaud 1 Mbaud 100 kbaud
Frissítési Idő	1 ms
Bemeneti Kompatibilitás	24 V DC SSI abszolút kódoló (feszültség határértékek: 19,2...30 V) esetén 200 mA csatornánként
Dielektromos Szilárdság	1400 V DC 60 s
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	19,2...30 V DC, <30 mA 24 V DC, <30 mA (Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA)
Védelem Típusa	Túlfeszültség-védelem a kimeneten DC
Áramfelvétel	150 mA -3,3 V DC esetén hátlap, (Ue <= 30 V és Ie >= 5 mA) 250 mA -3,3 V DC esetén hátlap, (maximum)
Nettó Súly	0,138 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Működési Magasság	0...4000 m
Ip Védettségi Fok	IP20
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Termékbizonyítvány	CE RCM CSA-Ex EAC METI Denan UL-Aex
Szabványok	EN/IEC 61131 EN/IEC 61131-2 : 2003 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	11,000 cm
1.Csomag Hossza	11,500 cm
1. Csomag Súlya	167,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	2,800 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)


Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Connections and Schema

Wiring Diagram

