


Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 hátlap, M340/M580 PLC-hez, 4 I/O kártyahely

BMXXBP0400

Nettó listaár: 74 450,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Backplane

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek Száma	4 busz X
Termék Kompatibilitása	BMXP34 processzor BMXCPS tápegység I/O modul Specifikus alkalmazás modul
Teljesítmény W-Ban	1,12 W
Villamos Csatlakozás	1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
Rögzítési Mód	By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm By 4 M4/M5/M6 screws, szerelve szerelőlapot rögzítő keret Csíptetőkkal, szerelve 35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság	103,7 mm
Szélesség	242,4 mm
Mélység	19 mm
Nettó Súly	0,63 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Relatív Páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszültséggű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány	CE UL-Aex CSA-Ex RCM EAC UKR METI Denan
Szabványok	EN/IEC 61131-2 : 2003 EN/IEC 61131 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet EN/IEC 61850-3, location G

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,600 cm
1. Csomag Szélessége	15,200 cm
1.Csomag Hossza	32,500 cm
1. Csomag Súlya	681,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	13
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	9,651 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	78
3.Csomag Magassága	105,000 cm
3. Csomag Szélessége	60,000 cm
3. Csomag Hossza	80,000 cm
3. Csomag Súlya	66,600 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions



Mounting and Clearance




Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts




- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting on DIN rail


Symmetric DIN rail		Double-profile DIN rail
Type A	Type B	
		

NOTE: When mounted on a type B symmetric DIN rail, the rack withstands less mechanical stress.

Mounting on panels



Rack Type	a	b	
X Bus racks	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

Mounting on Telequick mounting plate

1 Telequick plate

2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed