

Termékadatlap

Műszaki adatok



Schneider Electric Easy UPS BVS 650VA, AVR, IEC kimenet, 230V

BVS650I

Nettó listaár: 28 686,00 HUF

Áttekintés

Átfutási Idő	Általában van raktáron
--------------	------------------------

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Unity Hot Standby processzor
Akkumulátor Tipusa	Lead gel
Topológia	Vonalinteraktivitás
Mennyiség Készletenként	1 darab
Újrabeállítás	Automatikus reset
Termékválaszték	Easy UPS 1Ph BVS Series

Kiegészítő jellemzők

A Telepítés Tipusa	Beltéri
Surge Energy	156 J
A Jel Tipusa	Megközelített szinuszhullám
Védelmi Eszköz Tipusa	Túlfeszültség-védelmi eszköz Kismegszakító Biztosíték
Bemeneti Feszültség	230 V AC
Kimeneti Feszültség	230 V AC
Ip Védettségi Fok	IP20
Átkapcsolási Idő	6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
Hálózati Frekvencia	45...66 Hz
Teljesítmény Tartomány	650 VA 375 W
Villamos Csatlakozás	Bemenet: 1 belső IEC 320 C14 1. kimenet: 6 kimenet IEC 320 C14
Helyi Jelzés	Riasztás, eltűnés esetén lemerülő telep kijelzése Riasztás, folytonos berregő, egyes hang esetén túlterhelés LED esetén BATT (akkumulátor állapot)
Akkumulátorok Száma	1
Töltési Idő	8 óra
Akkumulátor Feszültsége	12 V
Akkumulátor Élettartama	5 év
Tömeg	4,5 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Magasság	92,5 mm
Szélesség	160,5 mm
Mélység	305 mm

Környezet

Relatív Páratartalom	0...90 %, nem kondenzálódó RH
Működési Magasság	0...6561 ft
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Szabványok	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Terméktanúsítványok	CE

Fizikai

Rögzítés	Fal Padlózatra helyezhető
----------	------------------------------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	14,000 cm
1. Csomag Szélessége	23,000 cm
1.Csomag Hossza	37,000 cm
1. Csomag Súlya	4,983 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	20,960 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	32
3.Csomag Magassága	90,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	179,680 kg
Sccl4	10731304338465

Garancia

Garancia	2 years
----------	---------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ