

Termékadatlap

Műszaki adatok



Schneider Electric Easy UPS BVS 800VA, AVR, Schuko kimenet, 230V

BVS800I-GR

Nettó listaár: 32 360,00 HUF

Áttekintés

Átfutási Idő	Általában van raktáron
--------------	------------------------

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Unity Hot Standby processzor
Akkumulátor Típusa	Lead gel
Topológia	Vonalinteraktivitás
Mennyiség Készletenként	1 darab
Újrabeállítás	Automatikus reset
Termékválaszték	Easy UPS 1Ph BVS Series

Kiegészítő jellemzők

A Telepítés Típusa	Beltéri
Surge Energy	156 J
A Jel Típusa	Megközelített szinuszhullám
Védelmi Eszköz Típusa	Túlfeszültség-védelmi eszköz Kismegszakító
Védelem Típusa	Biztosítékvédelem
Bemeneti Feszültség	230 V AC
Kimeneti Feszültség	230 V AC
Ip Védettségi Fok	IP20
Átkapcsolási Idő	6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
Hálózati Frekvencia	45...66 Hz
Teljesítmény Tartomány	800 VA 450 W
Villamos Csatlakozás	Bemenet: 1 belső Schuko CEE 7/P 1. kimenet: 4 kimenet Schuko CEE 7
Helyi Jelzés	Riasztás, eltűnés esetén lemerülő telep kijelzése Riasztás, folytonos berregő, egyes hang esetén túlterhelés LED esetén BATT (akkumulátor állapot)
Akkumulátorok Száma	1
Töltési Idő	8 óra
Akkumulátor Feszültsége	12 V
Akkumulátor-Kapacitás	7,0 AH
Akkumulátor Élettartama	5 év

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Tömeg	5,3 kg
Magasság	92,5 mm
Szélesség	160,5 mm
Mélység	305 mm

Környezet

Relatív Páratartalom	0...90 %, nem kondenzálódó RH
Működési Magasság	0...6561 ft
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Szabványok	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Terméktanúsítványok	CE

Fizikai

Rögzítés	Fal Padlózatra helyezhető
----------	------------------------------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	13,500 cm
1. Csomag Szélessége	23,500 cm
1.Csomag Hossza	37,000 cm
1. Csomag Súlya	5,637 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	23,480 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 3. Csomagban	80
3.Csomag Magassága	116,000 cm
3. Csomag Szélessége	100,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	482,600 kg
Sccl4	10731304338526

Garancia

Garancia	2 years
----------	---------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ