

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 IH Kapcsolóóra, 7j 1c ARM

CCT15367

Nettó listaár: 18 222,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti9 IH
Készülék Rövid Neve	IH
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mechanikus időkapcsoló
Csatornák Száma	1
Rendelkezésre Álló Funkció	Vezérlő fényáramszabályozás

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa 1000 W 230 V AC izzólámpa 1100 W 230 V AC kompakt fénycső 600 VA Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 2 x elektronikus 40 W 12 µF Kompakt fénycsőelektronikus 25 W LED lámpa < 2 W 20 W LED lámpa > 2 W 180 W
Ciklusidő	7 nap
A Kapcsolások Maximális Száma	42 be - 42 ki
Minimális Idő Intervallum	2 óra
Beállítás Típusa	Kézi átkapcsolási idő
Mérési Pontosság	+/- 1 s/nap 20 °C
Teljesítmény W-Ban	0,5 W
Maximális Kapcsolási Áram	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	110...240 V AC -50...60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Akkumulátor Élettartama	6 év
Tartalék Idő	150 óra idő és programmentés 230 V AC 75 h time and program saving 1150 V AC
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	6
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozás Típusa	Rugós bekötés
Szorítócsatlakozási Kapacitás	2 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Szélesség	54 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Magasság	90 mm
Mélység	66 mm
Nettó Súly	0,2 kg
Szabványok	EN 60730-2-1

Környezet

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...55 °C
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,0 cm
1. Csomag Szélessége	7,0 cm
1.Csomag Hossza	10,5 cm
1. Csomag Súlya	214,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	36
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	8,191 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ