

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 IC2000 kültéri alkonykapcsoló (18 mm)

CCT15369

Nettó listaár: 23 363,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti 9 IC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Alkonykapcsoló
Készülék Rövid Neve	IC2000P+
Tartozék	twilight sensor kültér
Terhelés Típusa	izzólámpa: 2600 W halogén lámpa: 2600 W Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA párhuzamosan kompenzált fénycső: 730 VA (80 µF) kompakt fénycső: 170 W < 2 W LED lámpa: 30 W > 2 W LED lámpa: 200 W

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Csatornák Száma	1
Teljesítményigény W-Ben	0,5 W 1 állapot + bemenet BE
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Maximális Kapcsolási Áram	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimális Kapcsolóáram	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Kimenet Típusa	Szárazkontaktus
Pontosság	+/- 0,25 s / nap 25 °C
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Időkésleltetés	20 s be 80 s terhelés nélküli be- és kidugaszolás, bekapcsolt tápellátás mellett
Fényerősség Beállítása	2...2000 lux
Csatlakozás Típusa	1 x 2,5 mm² csavaros bekötések szilárd sodrott 2 x 0,5...2,5 mm² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel
Szerelési Támogatás	TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
Magasság	85,5 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	67 mm
Nettó Súly	111 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Túlfeszültség Kategória	I. osztály
Jelölés	CE
Vezérlő Típusa	Napfelkelte/naplemente kalkulációval

Környezet

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Relatív Páratartalom	90 %, nem kondenzálódó RH
Ip Védettségi Szint	IP20 IP55 (érzékelő elem)
Szabványok	EN 60669-2-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,5 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	10,5 cm
1. Csomag Súlya	161,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	6,89 kg
3.Csomag Magassága	80 cm

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ