

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 TH7 elektronikus termosztát

CCT15840

Nettó listaár: 33 231,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti9 TH
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termosztát
Készülék Rövid Neve	TH7
Zónák Száma	1
Tartozék	Szonda nélkül szállítjuk

Kiegészítő jellemzők

Üzemelési Mód	Normál: -40...80 °C
Mérési Pontosság	+/- 0,2 °C
Maximális Teljesítmény [Va]	4 VA
Maximális Kapcsolási Áram	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +/- 10 %
Védelem Típusa	Védelem a túlfeszültségek ellen Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Led Állapota	Írányjelző (piros) felépítőműhely
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	5
Csatlakozás Típusa	2 rugós bekötés, kábel keresztmetszet: 2,5 mm ²
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Magasság	85 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	65 mm

Környezet

Szabványok	EN 60730-2-9
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,3 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Szélessége	6,0 cm
1.Csomag Hossza	9,8 cm
1. Csomag Súlya	225,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	23
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	5,6 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre