

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 ITA 1c programozható kapcsolóóra, 1 csatornás

CCT15910

Nettó listaár: 46 674,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Neve	Acti9 ITA
Készülék Rövid Neve	ITA05
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Éves programozható időzítő
Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Akkumulátor Típusa	Nem újratölthető lítium
Csatornák Száma	1
Nyelv	Román Angol Dán Német Spanyol Olasz Svéd Francia Norvég Holland Cseh Magyar Lengyel Finn Portugál
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Maximális Kapcsolási Áram	16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Pontosság	+/- 0,5 s / nap 20 °C
Ciklusidő	24 óra + 7 nap + év
A Kapcsolások Maximális Száma	300
Minimális Idő Intervallum	1 mp
A Funkció Elérhető	Kézi programozás Ciklus programozás DCF antennával történő időszinkronizálás lehetséges Külső motorventilátor Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN) Pulse edges, 1-, 2-, 4-, 8-bit telegram
Kijelző Típusa	Háttérvilágított LCD
Akkumulátor Élettartama	10 év
Tartalék Idő	10 év időtartam és programtakarékos

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megfizethetőségének megállapítására felhasználni

Beállítás Típusa	Ünnepnapok hiánya PIN-kód
Csatlakozás Típusa	csavaros bekötések
Szerelési Támogatás	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Szélesség	35,8 mm
Magasság	90 mm
Mélység	63 mm
Funkció	Impulzus programozás
Ünnepi Távollét	Igen
Átkapcsolási Idő	Automatikus
Frissítve	DCF77 GPS
Kompatibilitási Kód	ITA
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi

Környezet

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-30...55 °C
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,8 cm
1.Csomag Hossza	12,5 cm
1. Csomag Súlya	232,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,503 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ