

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN ARGUS standard 360°, mennyezeti mozgásérzékelő

CCT56P002

Nettó listaár: 21 521,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	ARGUS alkonyatkapcsoló
Termékcsalád	ARGUS
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mozgásérzékelő
Terhelés Típusa	Kapacitív: : 6 A, 28 µF, AC Halogén lámpa: 1000 W, AC Kompakt fénycső: 4 x 23 W, AC Kisfeszültségű halogénlámpa huzaltkeercselésű átalakítóval: 500 VA Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 315 VA Fénycső: 250 VA, AC Izzólámpa: 1000 W, AC
Színárnyalat	Fehér
A Csomagolás Típusa	Papír

Kiegészítő jellemzők

[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V
Hálózati Frekvencia	50 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V
Number Output Current	10 A
Beállítás Típusa	Idő beállítása A fényérzékenység állítható
Időkésleltetés	3 mp ... 10 perc
Fényerősség Beállítása	5...2000 lux
Vízszintes Érzékelési Szög	0...360 °
Detection Range	Sugár: 3,9 m
Anyag	ABS + PC matt
Készülék Felszerelése	Mennyezeti
Szerelési Magasság	2,4 m

Környezet

A Használat Feltétele	Csak beltéri használatra
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Magassága	6,4 cm
1. Csomag Szélessége	14,0 cm
1.Csomag Hossza	14,2 cm
1. Csomag Súlya	316,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	8,42 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ