

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN ARGUS mozgásérzékelő, 360° fokos, kültéri 1000W

CCTR1PB08

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. febr. 8.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	ARGUS alkonyatkapcsoló
Termékcsalád	ARGUS
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mozgásérzékelő
Terhelés Típusa	Izzólámpa: 1000 W, AC Kisfeszültségű halogénlámpa huzalterkerceselésű átalakítóval: 500 VA Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 315 VA Fénycső: 250 VA, AC Kompakt fénycső: 4 x 23 W, AC Kapacitív: : 6 A, 28 µF, AC Kapacitív: : 10 A, 21 µF, AC Halogén lámpa: 800 W, AC
Színárnyalat	Fehér
A Csomagolás Típusa	Bliszter

Kiegészítő jellemzők

[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V
Hálózati Frekvencia	50 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V
Kimeneti Áram	10 A
Beállítás Típusa	A fényérzékenység állítható Idő beállítása
Időkésleltetés	5 mp ... 20 perc
Fényerősség Beállítása	5...2000 lux
Vízszintes Érzékelési Szög	0...360 °
Detection Range	Érzékelési távolság: 12 m
Anyag	PC (polycarbonate) matt
Készülék Felszerelése	Falon kívül
Szerelési Magasság	2,5 m

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP55
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-15...40 °C

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	23,6 cm
1. Csomag Szélessége	7,8 cm
1.Csomag Hossza	17,3 cm
1. Csomag Súlya	364 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ