



## Olvadó betét 10A

DF2CN10

Nettó listaár: 856,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Termékválaszték              | TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Olvadóbiztosító betét                     |
| Készülék Rövid Neve          | DF22                                      |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség | 500 V AC                                  |
| Névleges Áramerősség         | 10 A 500 V                                |
| Olvadóbiztosító Méret        | 10 x 38 mm                                |
| Biztosíték Típusa            | NFC                                       |
| Mennyiség Készletenként      | 10 darabos készlet                        |

### Kiegészítő jellemzők

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Olvadóbiztosító Görbe | GG      |
| Nettó Súly            | 0,01 kg |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1       |
| 1. Csomag Magassága                  | 1,4 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 4,0 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 10,8 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 7,0 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1     |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10      |
| 2.Csomag Magassága                   | 4,0 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 10,8 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 1,4 cm  |
| 2. Csomag Súlya                      | 77,0 g  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S01     |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 720     |
| 3.Csomag Magassága                   | 15,0 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 15,0 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 40,0 cm |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének megállapítására felhasználni

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 3. Csomag Súlya | 5,767 kg |
|-----------------|----------|

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot  
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Pvc-Mentes

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |