

Termékadatlap

Műszaki adatok



Érvéghüvely 4 mm² NFC 10x100db
blisteres kiszerelésben narancs
L=17,3mm

DZ5CE042

Nettó listaár: 17,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Linergy
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég Mérete	Közepes
Szabványok	NF C 63-110
A Csomagolás Típusa	Csomagkötő zsinór
Mennyiség Készletenként	10 készlet (200 darab)
Kábel Keresztmetszete	4 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Kábelvég Típusa	Ikervezető
További Információ	Jelölő tartó nélkül
Szín	Narancs
Külső Tokoat Anyaga	Halogénmentes műanyag
Cső Anyaga	Réz megfelel ISO 1337
Vezetékek Száma	1
Awg Mérőszám	AWG 12...AWG10
Perem Mérete	Ø 5.4 mm
Csőátmérő	3,2 mm
Hosszúság	17 mm
Csőhossz	10 mm
Nettó Súly	0,3 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...105 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,400 cm
1. Csomag Szélessége	0,400 cm
1.Csomag Hossza	1,400 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	0,200 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	1000
2.Csomag Magassága	5,000 cm
2. Csomag Szélessége	12,000 cm
2. Csomag Hossza	26,000 cm
2. Csomag Súlya	270,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	30000
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	8,613 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Pvc-Mentes

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.