

Termékadatlap

Műszaki adatok



Érvég hüvely 1,0 mm² NFC
10x50db automata szerszámhoz
piros L=14mm

DZ5CEB010

Nettó listaár: 14,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Linergy
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég Mérete	Közepes
Szabványok	NF C 63-110
A Csomagolás Típusa	Csomag
Mennyiség Készletenként	10 készlet (50 darab)
Kábel Keresztmetszete	1 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Kábelvég Típusa	Ikervezető
További Információ	Jelölő tartó nélkül
Szín	Piros
Külső Tokoza Anyaga	Halogénmentes műanyag
Cső Anyaga	Réz megfelel ISO 1337
Vezetékek Száma	1
Awg Mérőszám	AWG 18...AWG 3
Perem Mérete	Ø 3,5 mm
Csőátmérő	1,7 mm
Hosszúság	14 mm
Csőhossz	8 mm
Nettó Súly	0,5 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...105 °C
A Működéshez	

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,400 cm
1. Csomag Szélessége	0,400 cm
1.Csomag Hossza	1,400 cm
1. Csomag Súlya	0,100 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	500
2.Csomag Magassága	1,500 cm
2. Csomag Szélessége	4,000 cm
2. Csomag Hossza	22,000 cm
2. Csomag Súlya	51,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	20000
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	2,415 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

✓ Pvc-Mentes

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre