

Termékadatlap

Műszaki adatok



Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokkal – 25 perces futási idő

E3SUPS15KHB2

Nettó listaár: 2 298 062,00 HUF

Áttekintés

Bemutató	Nagy hatásfokú, 3 fázisú UPS, belső akkumulátorokkal, amelyek 25 perces futási időt biztosítanak. Az UPS fejlett termékjellemzőkkel, versenyképes specifikációval és robusztus elektronikai kialakítással rendelkezik, amelyek egyszerűvé teszik az adatközpont vagy az elektromos helyiségek üzleti folytonosságát. Egyszerűen telepíthető, működtethető, karbantartható és szervizelhető, 15 kVA-es UPS, amely ideális kis- és közepes vállalkozások számára. Porszűrővel és az előírásoknak megfelelő panelekkel rendelkezik a nehéz környezeti feltételek közötti használathoz.
----------	---

Átfutási idő	A szállítási idő rendszerint 6 hét
--------------	------------------------------------

Fő jellemzők

Main Input Voltage	400 V 3 fázis
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Unity Hot Standby processzor
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 fázis
Other Output Voltage	380 V 415 V
Névleges Teljesítmény W-Ben	15 kW
Névleges Teljesítmény Va-Ban	15 kVA
Tartozékok	Porszűrő Szerelési útmutató

Akkumulátorok és üzemidő

Hatékonyság	View Efficiency Graph
Akkumulátor Típusa	VRLA
Akkumulátor Feszültsége	240 V
Maximum Short-Circuit Current	10 kA
Előtelepített Akkumulátorok	2
Üres Akkumulátornyílások	1

Fizikai

Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	140 cm
Szélesség	38 cm
Mélység	92,8 cm
Nettó Súly	436 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Usb Compatible	Yes
----------------	-----

Bemenet

Maximális Bemeneti Áramerősség	28 A
Teljes Bemeneti Harmonikusztorzítás	Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén
Load Power Factor	0,9 sietéstől 0,9 késésig
Input Power Factor At Full Load	0,99
Bemeneti Feszültség Koriátok	304...477 V
Hálózati Frekvencia	45...66 Hz

Kimenet

Maximum Configurable Power In Va	15 kVA
Max. Konfigurálható Teljesítmény (Wattban)	15 kW
Kimeneti Frekvencia (Fő Áramkörre Szinkronizálva)	50 Hz fő áramkörre szinkronizálva 60 Hz fő áramkörre szinkronizálva
Harmonikus Torzítás	Kevesebb, mint 3%
Kimenő Feszültség Öht	< 3% linear load
Kimeneti Feszültségtűrés	+/- 1.5 %
Topológia	Online dupla konverzió
További Információ	UPS weight does not include battery weight.

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	CE EAC RCM
---------------------	------------------

Környezetvédelem

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C
Relatív Páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Működési Magasság	0...3600 m
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...40 °C
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Tárolási Magasság	0,00...15240,00 m
Hangszint	60 dBA
Hőelvezetés	852 W
Ip Védettségi Szint	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	164 cm
1. Csomag Szélessége	101,4 cm
1.Csomag Hossza	56,3 cm

1. Csomag Súlya	481 kg
-----------------	--------

Garancia

Garancia	1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal
----------	--

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 **Rohs Korlátozás Alóli Kivétel**

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ