


Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Egypólusú nyomó, csavaros bekötés, antracit (101N)

EPH0800371

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Nyomógomb
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Billentyűk Száma	1
Színárnyalat	Antracit
A Csomagolás Típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges Áram	10 A -250 V AC
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés	Festett
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok51...70 mm
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Kiemelőkarok
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	43,0 mm
Kiálló Mélység	15 mm
Nettó Súly	0,0617 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Terméktanúsítványok	VDE
Minőségi Címkek	CE
Ip Védettségi Fok	IP20

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete-5...40 °C

A Működéshez

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	62,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	696,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	8,877 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre