


# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA Redőnynyomó, csavaros bekötés, acél

EPH1300362

Price\* : 4 495,00 HUF

### Fő jellemzők

Range	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Nyomógomb működtető szerkezet
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Acél
A csomagolás típusa	Flow-pack

### Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	Redőnyvezérlő
Billenőkapcsolók száma	2
Teljesítmény tartomány	2300 W
Névleges áram	10 A -250 V AC
Jelölés	FEL-LE
Csatlakozások pontjai	Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma	2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup>
Kábelmerevség	Rugalmas sodrott Merev Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	13,0 mm
Anyag	ABS + PC
Felületkezelés	Festett
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Csavaros és betét51...70 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	43,0 mm
Telepítési mélység	15 mm
Súly	0,065 kg

\* Vámtételek 2016. január

## Környezet

Szabványok	IEC 60669-2
Termék minősítések	VDE, C csoport
Minőségjelző címkék	CE
IP védettségi szint	IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	73,8 g
1. csomag magassága	4,2 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hosszúsága	7,1 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	844,0 g
2. csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hosszúsága	27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04
Egységek száma az 3. csomagban	120
3. csomag súlya	10,636 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>