

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, A+A, bézs

EPH2700223

Nettó listaár: 14 245,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	USB töltő
Készülék Bemutatása	Komplett termék
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Az Usb Tápegység Típusa	USB type A + A

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Töltő
Rögzítési Mód	Csavarokkal Karmokkal
Number Output Current	2,1 A
Beépített Csatlakozó Típusa	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Teljesítmény W-Ban	0,1 W
Névleges Kimeneti Teljesítmény	10,5 W
Bemeneti Teljesítmény	12 W
Felületkezelési Mód	Kezeletlen
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
A Csomagolás Típusa	Tasakos
Szorítócsatlakozási Kapacitás	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Élettartam Órákban	30000 óra 10,5 W
Védelem Típusa	Rövidzárlat elleni védelem
Bekötési Pontok Száma	2 csavaros bekötések
Vezetékhoosszúság	8 mm
Termék Kompatibilitás	Mobil/tablet Mac iOS Mobil/tablet Android Mobil/tablet Windows
Ik Védettségi Fok	IK04
Ip Védettségi Fok	IP20
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	42 mm
Beágyazási Mélység	30,8 mm
Környezet	
Szabványok	ETSI MSZ EN 301 489-4 MSZ EN 62684 EN 60950-1
Irányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C
Terméktanúsítványok	EAC
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	8,500 cm
1. Csomag Súlya	125,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,244 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	384
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	63,904 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Mérgező Nehézfémmentes

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre