

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros, acél

EPH2900262

Nettó listaár: 1 928,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Termékcsalád                              | Asfora              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa              | Csatlakozóaljzat    |
| Aljzatszám                                | 1                   |
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása             | 2P + F              |
| További Információk A Csatlakozóaljzatról | Biztonsági zsaluval |
| Színárnyalat                              | Acél                |
| A Csomagolás Típusa                       | Tasakos             |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Készülék Bemutatása             | Mechanizmus rögzítőkerettel        |
| Készülék Felszerelése           | Süllyesztett                       |
| Rögzítési Mód                   | Csavarok vagy karmok51...69 mm     |
| Aljzat Szabványa                | CEE 7/3                            |
| Aljzat Szabványától Eltérés     | Csatlakozóaljzat                   |
| Aljzat Szabványának Leírása     | Oldalsó földcsatlakozás            |
| Teljesítménytartomány           | 3680 W                             |
| Névleges Áram                   | 16 A -250 V AC                     |
| Felületkezelés                  | Festett                            |
| Anyag                           | ABS + PC: fedlap                   |
| Vezetékhoosszúság               | 13,0 mm                            |
| Vezető Anyaga                   | Réz                                |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok | Kiemelőkarok                       |
| Kábelek Száma                   | 2 vezeték(ek)2,5 mm²               |
| Kábel Merevsége                 | Rugalmas<br>Merev<br>Tömör sodrott |
| Mennyiség Készletenként         | 1                                  |
| Ip Védettségi Fok               | IP20                               |
| Kiálló Mélység                  | 10 mm                              |
| Szélesség                       | 71 mm                              |
| Magasság                        | 71 mm                              |
| Mélység                         | 42 mm                              |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |          |
|------------|----------|
| Nettó Súly | 0,069 kg |
|------------|----------|

## Környezet

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Szabványok          | IEC 60884-1         |
| Terméktanúsítványok | TSE<br>VDE<br>AENOR |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 4,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 8,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 69,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 9,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 771,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 120       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 9,800 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Mérgező Nehézfémmentes

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |