

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA 2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér

EPH4800121

### Fő jellemzők

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Termékcsalád                 | Asfora          |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Adatcsatlakozó  |
| Készülék Bemutatása          | Komplett termék |
| Készülék Alkalmazás          | Kommunikáció    |
| Kábel Árnyékolás Típusa      | UTP             |
| Adataljzat Típusa            | RJ45            |
| A Csomagolás Típusa          | Tasakos         |
| Színárnyalat                 | Fehér           |
| Fő Színárnyalat              | Fehér           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék Felszerelése            | Süllyesztett                                                                            |
| Aljzatszám                       | 2                                                                                       |
| Kommunikációs Hálózati Kategória | 6                                                                                       |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok  | IDC                                                                                     |
| Kábelek Száma                    | 2 vezeték(ek)                                                                           |
| Kábel Merevsége                  | Merev                                                                                   |
| Felületkezelés                   | Fényes                                                                                  |
| Anyag                            | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap<br>ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret |
| Vezető Anyaga                    | Réz                                                                                     |
| Rögzítési Mód                    | Karmok51...80 mm                                                                        |
| Magasság                         | 83 mm                                                                                   |
| Szélesség                        | 83 mm                                                                                   |
| Mélység                          | 48 mm                                                                                   |
| Kiálló Mélység                   | 9 mm                                                                                    |
| Nettó Súly                       | 0,072 kg                                                                                |

### Környezet

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ip Védettségi Fok | IP20 |
|-------------------|------|

### Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 4,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 8,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 70,500 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 9,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 788,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 120       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 10,006 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot  
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |