

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, 60-600W, fehér

EPH6400121

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. dec. 31.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Komplett termék
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa: 40...600 W 230 V AC izzólámpa: 40...600 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 40...600 W
Színárnyalat	Fehér
A Csomagolás Típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Kapcsolási Funkció	Váltó
Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó Alkalmazás	Ohmos terhelés Induktív terhelés
Védelem Típusa	Biztosítékvédelem
Tartozék Biztosíték Névleges Értéke	6,3 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): keret ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): kilincs
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Oszlopos csatlakozások
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Merev Rugalmas
Vezetékhoosszúság	8 mm
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Karmok53...78 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	49 mm
Kiálló Mélység	20 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,111 kg
------------	----------

Környezet

Terméktanúsítványok	SEMKO UKR TSE FIMKO NEMKO VDE GOST
Minőségi Címkék	CE
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	8,500 cm
1. Csomag Súlya	157,300 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,986 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	384
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	75,779 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre