

Termékadatlap

Műszaki adatok



Betápláló blokk

GV1G09

Nettó listaár: 4 782,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék Neve	FT
Készülék Rövid Neve	GV1K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Pólusok Megnevezése	3P
Tartománykompatibilitás	TeSys GV3 TeSys Deca TeSys UA TeSys LS1

Kiegészítő jellemzők

[Ie] Névleges Üzemi Áram	63 A
Szerelési Hely	Felső
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V megfelel IEC 60947-1
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 tömör AWG 4...350 kcmil Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...25 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...6 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 rugalmas AWG 4...350 kcmil
Meghúzási Nyomaték	1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
Nettó Súly	0,04 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE UKR
---------------------	-----------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4 cm
1. Csomag Szélessége	5 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának vagy megvalósítására felhasználni

1.Csomag Hossza	5,5 cm
1. Csomag Súlya	48 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	70
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	3,678 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	1120
3.Csomag Magassága	77 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	68,18 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ