



Csatlakozó terminál GVG sínhez

GV2G05

Nettó listaár: 9 429,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék Neve	FT
Készülék Rövid Neve	GV2K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Pólusok Megnevezése	3P
Tartománykompatibilitás	TeSys GV3 TeSys Deca TeSys K60 TeSys UA

Kiegészítő jellemzők

[Ie] Névleges Üzemi Áram	63 A
Szerelési Hely	35 mm-es DIN sín
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V megfelel IEC 60947-1
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 tömör AWG 4...350 kcmil Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...25 mm² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...6 mm² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5...4 mm² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 rugalmas AWG 4...350 kcmil
Meghúzási Nyomaték	1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
Nettó Súly	0,115 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,1 cm
1. Csomag Szélessége	11,9 cm
1.Csomag Hossza	15,2 cm
1. Csomag Súlya	120,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,866 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	640
3.Csomag Magassága	77,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	60,0 cm
3. Csomag Súlya	85,85 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ