

Termékadatlap

Műszaki adatok



GV3P motorvédő megszakító termikus-mágneses 62-73A EVERLINK csatlakozó

GV3P73

Nettó listaár: 85 198,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	TeSys Deca
Termék Neve	TeSys GV4 TeSys DF
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Motor circuit breaker
Készülék Rövid Neve	GV3P
Készülék Alkalmazás	Beépítés
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Felhasználási Kategória	AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési Mód	35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (50 x 50 mm-es reflektorral)
Motorteljesítmény Kw	37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 45 kW -500 V AC 50/60 Hz 55 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási Kapacitás	65 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz 12 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz
[Ics] Rövidzárlatos Megszakítási Képesség Értéke	100 % -230/240 V AC 50/60 Hz 60 % -400/415 V AC 50/60 Hz 60 % -440 V AC 50/60 Hz 50 % -500 V AC 50/60 Hz 50 % -6 V AC 50/60 Hz
Vezérlő Típusa	Forgatógomb
[In] Névleges Áram	73 A
Termikus Védelem Beállítási Tartomány	62...73 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mágneses Kioldási Áram	1120 A
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	73 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fázis Meghibásodási Érzékenység	Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény Veszteség Pólusonként	8 W
Mechanikai Tartósság	50000 ciklus
Elektromos Élettartam	20000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
Névleges Üzem	Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási Nyomaték	5 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Szélesség	55 mm
Magasság	132 mm
Mélység	136 mm
Nettó Súly	0,96 kg
Szín	Sötétszürke

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok	CCC UL-Aex CSA-Ex EAC ATEX Cat 3G LROS (függőben) BV ACA TS DNV Marine UKR
Ik Védelmi Fokozat	IK09 szekrény
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati Ellenállóképesség	megfelel IACS E10
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-20...60 °C
Mechanikai Hibatűrési Képesség	Ütések: 5 Gn for 11 ms mágneskapcsoló nyitva Ütések: 30 MHz...1 GHz mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz
Üzemi Magasság	3600...4500 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,800 cm
1. Csomag Szélessége	14,800 cm
1.Csomag Hossza	16,000 cm
1. Csomag Súlya	1,007 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S06

Egységek Száma 2. Csomagban	120
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	130,480 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ