


Termékadatlap

Műszaki adatok



Hosszabbított rotációs hajtás fekete GV4

GV4APN01

Nettó listaár: 17 631,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kézi forgatású mechanizmus
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Vezérlő tartozék
Forgatófogantyú Szerelési Stílus	Kibővített
Fogantyú Színe	Fekete
Fogantyú Homloklap Színe	Fekete
Jelölés	OFF - Trip - ON
Forgatófogantyús Lakat	Függőzár BE állásban 1 ... 3 lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys CAD TeSys TeSys DF
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelési Hely	Szekrényajtó
Reteszelési Opciók Leírása	1 - 3 függőzár Ø 4 - Ø 8
Hátfal/Ajtó Távolság	214...627 mm

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP54
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,0 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	45,9 cm
1. Csomag Súlya	694,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	30,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	8,931 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)